


Filtre

MS6N-LF-3/8-CUV-Z

Ürün numarası: 531548

FESTO

5 µm filter, metal bowl guard, fully automatic condensate drain, flow direction from right to left.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	6
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtre derecesi	5 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Santrifüjlü sinter filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	38 cm ³
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Giriş basıncı	2 ... 12 bar
Standart nominal debi	3.000 l/min
Kullanım havası	Basıncılı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıktaki havanın temizlik sınıfı	3.7.- DIN ISO 8573-1 e göre
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	820 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	NPT3/8-18
Pnömatik bağlantı 2	NPT3/8-18
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Filtre için malzeme bilgisi	PE
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı