

Kaplin soketi KD2-CK-4

Ürün numarası: 531622

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2.9 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...12 Bar
Standart anma debisi	123 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	16 Gram
Pnömatik bağlantı 1	CK-4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu