


Hızlı kaplin soketi KD4-1/2-I

Ürün numarası: 531638

FESTO

Otomatik kapanır



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7,2 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 12 bar
Standart nominal debi	1.305 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	32,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	86 g
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun