


Kaplin soketi KS2-M5-A

Ürün numarası: 531658

FESTO

Quick kaplin soketi (erkek).



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2,4 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 12 bar
Standart nominal debi	126 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Nominal sıkma torku	0,85 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 15 %
Ürün ağırlığı	5 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun