


Kaplin soketi KS2-CN-4

Ürün numarası: 531663
Üretimden kalkacak ürün

[Quick kaplin soketi \(erkek\).](#)

İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2,4 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 12 bar
Standart nominal debi	119 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	5 g
Pnömatik bağlantı 1	CN-4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun