

Sızdırmazlık halkası OK-3/8

Ürün numarası: 531773

FESTO

Dişli pinleri mühürlemek için (vidalanır).



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	ISO 16030
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ortam sıcaklığında manüel sıkma	evet
Nominal sıkma torku	12,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	0,44 g
Pnömatik bağlantı	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tahditler	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-U(PU)