


# Fiş

## FBS-SUB-9-GS-2X4POL-B

Ürün numarası: 532220

FESTO

CC-Link için



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	20 mm
Yükseklik	62 mm
Uzunluk	61 mm
Protokol	CC-Link
Ürün ağırlığı	60 g
Fieldbus arabirimi	2x 4 yaylı klemens
Fieldbus arabirimine ilişkin not	BUS In - BUS Out baştan başa döngüsünü tamamladı.
Müsaade edilebilir kablo çapı	5 ... 10 mm
Koruma sınıfı	IP65 IP67 monte edilmiş durumda IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	95 % yoğunlaşmayan
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, rakor somunu	Pirinç
Malzeme, vidalar	Çelik
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR