


Checkbox CHB-C-P

Ürün numarası: 532270

FESTO

Kompakt Yapı



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Max. parça çapı	25 mm
Sayma fonksiyonu	evet
Koruma sınıfı	IP64
Encoder için bağlantı	RS 485 özelliklerine göre
En	60 mm
Yükseklik	260 mm
Uzunluk	150 mm
Max. parça uzunluğu	Konveyör hızına ve talep edilen çözüme bağlı
Min. parça çapı	0,5 mm
Min. parça uzunluğu	1 mm
Çıkışlar	Parça iyi ve doğru yönlü Parça iyi ama yanlış yönlü Yanlış parça Konveyör cihazı kontrolü Konveyör kontrolü / Çalışmaya hazır "Warning" status message Hatalı çıkış Sayma seviyesine ulaştı PLC_Power
Girişler	Yığılma sensörü 1 Yığılma sensörü 2 Camera - Enable Harici hata Counter Reset External start Harici sensör Tuş kilidi Type Select 0 Type Select 1 External teach-in
Her çeşit tip belek için maksimum miktarda oryantasyonlar	8
Type memories lerin max.sayısı	4
Ön seçim miktarı	CheckKon software
Sayma aralığı	1 - 2 Mrd.
Dahili sigorta	8 A sigorta
Elektronik çıkış sınırlandırılması	700 mA
PLC bağlantısındaki max. toplam akım	1 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Yükleme yapılmayan çıkışlardaki akım tüketimi	750 mA
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 15 %
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Çevre koşulları	Kuru Yabancı ışık etkilemelerinden korumak Mümkün olduğunca temiz çevre havası

Özellik	Değer
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Kamera çözünürlüğü	6/100 mm
Aydınlatma süresi	128 ... 1.024 µs
Diagnostos arabirimi	RS232 arabirimi 115 Kbaud Soket M12x1 4-pinli