

# Aktif karbon filtresi

## LFX-3/8-D-MINI



Ürün numarası: 532780

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Teknik olarak yağsız hava için yüksek performanslı filtre, gıda maddeleri kalitesinde kokusuz hava.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Büyükklük   | Mini   |
| Seri  | D  |
| Montaj pozisyonu                                    | dikey +/- 5°   |
| Tasarım yapısı                                      | Aktif karbonlu filtre<br>Elyaf filtre                        |
| Kavanoz koruması                                    | Metal korumalı kavanoz                                       |
| Çalışma basıncı                                     | 0 ... 16 bar   |
| Önerilen maksimum standart debi                     | 360 l/min  |
| Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı | 360 l/min  |
| Kullanım havası                                     | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:2]<br>Asal gazlar  |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama            | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)     |
| PWIS uygunluğu                                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Depolama sıcaklığı                                  | -10 ... 60 °C  |
| Çıktıdaki havanın temizlik sınıfı                   | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:1]<br>Asal gazlar |
| Kullanım havası sıcaklığı                           | 5 ... 30 °C  |
| Atık yağ kabı                                       | ≤ 0,003 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| Çevre sıcaklığı                                     | -10 ... 60 °C  |
| Ürün ağırlığı                                       | 376 g  |
| Bağlantı şekli                                      | Hat döşeme<br>Montaj köşebentli<br>Seçenekler:               |
| Pnömatik bağlantı                                   | G3/8   |
| Pnömatik bağlantı 1                                 | Bağlantı pleyti<br>G3/8                                      |
| Pnömatik bağlantı 2                                 | Bağlantı pleyti<br>G3/8                                      |
| Malzeme hakkında not                                | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, filtre                                     | Aktif karbon<br>Doku   |
| Malzeme, muhafaza                                   | Çinko pres döküm   |
| Malzeme, çanak                                      | PC   |