

İnce filtre LFMB-3/4-D-MAXI-DA



Ürün numarası: 532825

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Filtre kartuşu 1 µm, metal koruma kavanozlu, fark basıncı göstergeli, manuel su tahliyesi.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Seri | D |
| Büyükölük | Mini |
| Tasarım yapısı | Elyaf filtre |
| Filtreasyon derecesi | 1 µm |
| Su boşaltma | manuel, döner |
| Çalışma basıncı | 1 ... 16 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO 8573-1:2010 [5:7:3]'e uygun basınçlı hava Asal gazlar |
| Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı | 2.220 l/min |
| Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı | 750 l/min |
| Filtrenin verimi | 99,99 % |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 80 cm ³ |
| Kavanoz koruması | Metal korumalı kavanoz |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Kullanım havası sıcaklığı | 1,5 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Atık yağ kabı | 0,5 mg/m ³ |
| Fark basınç göstergesi | Optik gösterge |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler: |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Pnömatik bağlantı 1 | G3/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G3/4 |
| Malzeme, muhafaza | Çinko pres döküm |
| Malzeme, filtre | Boron silikat lifi |
| Malzeme, çanak | PC |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Ürün ağırlığı | 1.340 g |