

Mikro filtre

LFMA-1/4-D-MINI-DA



Ürün numarası: 532844

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Filtre kartuşu 0,01 µm, metal koruma kavanozlu, fark basıncı göstergeli, manuel su tahliyesi.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Seri	D
Büyükölç	Mini
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Filtreleme derecesi	0,01 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Çalışma basıncı	1 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:7:2] Asal gazlar
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	410 l/min
Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı	100 l/min
Filtrenin verimi	99,999 %
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	1,5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,01 mg/m ³
Fark basınç göstergesi	Optik gösterge
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, filtre	Boron silikat lifi
Malzeme, çanak	PC
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ürün ağırlığı	368 g