

# İnce filtre kombinasyonu LFMBA-3/8-D-MIDI-DA



Ürün numarası: 532867

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Filtre kartuşu 0,01 µm, metal koruma kavanozlu, fark basıncı göstergeli, manuel su tahliyesi.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	Midi
Seri	D
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreleme derecesi	0,01 µm
Filtrenin verimi	99,9999 %
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	43 ml
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Çalışma basıncı	1 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:7:2] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	1,5 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.429 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, filtre	Boron silikat lifi
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC