

Mikro filtre kartuşu MS6-LFM-A

Ürün numarası: 532909

FESTO

MS serisi için. Filtreleme hassasiyeti 0.01 µm.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	6
Standarda dayalı	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Seri	MS
Filtreasyon derecesi	0,01 µm
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	900 l/min
Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı	135 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010 [6:-:4] uyarınca basınçlı hava Asal gazlar
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010 [3:-:2] uyarınca basınçlı hava
Fraksiyon ayrılma derecesi (0,1 - 0,5 µm)	99,995 %
MPPS	0,05 µm
MPPS ayrılma derecesi	99,95 %
Atık yağ kabı	0,01 mg/m ³