

Kapak VMPA-KMS-H

Ürün numarası: 533198

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	DIN 41652
Bağlantı frekansı	50
Ürün ağırlığı	71 Gram
Elektrik bağlantısı	Soketler / soketler
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	açılı
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	25
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	3x M3 vida
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Kıvrırma kontakları
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma gerilimi AC	3 V
Aşırı gerilim direnci	1 kV
Kablo çapı	6 mm...12 mm
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-25 °C...80 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	gri
Somun malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	CR NBR
Fiş kontakları malzemesi	Altın kaplı bakır alaşımı