


T diřli baęlantı

QBT-M5-3/16-U-M

Ürün numarası: 533249

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diř.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	0,118 "
Vıdalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Tasarım	T-Formlu
Tank büyüküküğü	10
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	13,775 ... 145 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	0,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 10 %
Ürün aęırlığı	0,42 oz
Baęlantı şekli	Altıgen köşe SW10
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř M5
Pnömatik baęlantı 2	Diř çap 3/16" hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 ... 140 °F
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, vida sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik