

# Spiral plastik hortum

## PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4

Ürün numarası: 533465

FESTO

Yüksek,Yapı güçlendirici, kapsamlı bir hidroliz dayanımı.



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma uzunluğu	6 m
Dış çap	9,5 mm
Blok uzunluğu	1,317 m
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	50 mm
İç çap	6,4 mm
Bobin çapı	42 mm
Devir sayısı	66
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 15 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-40 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	11 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	430 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4
Pnömatik bağlantı 2	Erkek dış G1/4
Renk	mavi
Shore sertliği	A 87 +/-3
Malzeme, bağlantı dışı	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme, kıvrılamaya karşı koruma	POM
Malzeme, hortum	TPE-U(PU)