

Bağlantı kablosu VMPA-KMS2-24-2.5-PUR

Ürün numarası: 533501

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|------------------------------|
| Standarda dayalı | DIN 41652 |
| Kablo tanımı | levha tutucusuz |
| Bağlantı frekansı | 50 |
| Ürün ağırlığı | 411 Gram |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev | Saha cihazı tarafı |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım | köşeli |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü | Soket |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı | açılı |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi | Sub-D |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı | 25 |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 25 |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü | 3x M3 vida |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev | Kontrol tarafı |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü | Kablo |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi | açık uç |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı | 25 |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 25 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 V...30 V |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 24 V |
| Akım taşıma kapasitesi | 3 A |
| Aşırı gerilim direnci | 1 kV |
| Kablo uzunluğu | 2.5 m |
| Kablo özelliği | Enerji zincirleri için uygun |
| Test koşulları hat | Talep üzerine test koşulları |
| Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme | 28.6 mm |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme | 49 mm |
| Kablo bağlantısı | M20x1,5 |
| Kablo çapı | 10.8 mm |
| Kablo yapısı | 25 x 0,25 mm ² |
| İletkenin nominal kesiti | 0.25 000013 |
| Damar uçları | kör kesim |

| Özellik | Değer |
|--------------------------------------|--|
| Koruma türü | IP65 IEC 60529'a göre |
| Koruma türüne ilişkin not | monte edilmiş durumda |
| Ortam sıcaklığı | -25 °C...80 °C |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -25 °C...80 °C |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB RoHS direktifine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kirlenme derecesi | 3 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| Kablo kılıfı malzemesi | TPE-U(PUR) |
| Kablo kılıfının rengi | gri |
| Gövde malzemesi | PA |
| Gövde rengi | gri |
| Somun malzemesi | PA |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | CR NBR |
| Fiş kontakları malzemesi | Altın kaplı bakır alaşımı |