


Handling modülü HSP-25-AS

Ürün numarası: 533621

FESTO

tahrik elemansız, yataklamalı ve milli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	25
Y stroğu	130 ... 170 mm
Z stroğu	50 ... 70 mm
Z stroğu, çalışma stroğu	25 mm
Yastıklama	CC: İki uçta darbe emici Yumuak karakteristik
Montaj pozisyonu	Yatak rayı dikey
Tasarım yapısı	Tahrik mili Çapraz kılavuz yataklı motion sırası
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Çapraz kılavuz
Min. Darbe süresi	1 s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,02 mm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Tahrik milinde max. tahrik momenti	5 Nm
Tahrik milinde max. eksenel kuvvet	50 N
Max. Tork, Mx dinamik	3,2 Nm
Max. Tork, Mx statik	15 Nm
Max. Tork, My dinamik	3,2 Nm
Max. Tork, My statik	15 Nm
Max. Tork, Mz dinamik	3,2 Nm
Max. Tork, Mz statik	15 Nm
Maksimum etkin yük	1,5 kg
Tahrik mili üzerindeki max. radyal kuvvet	120 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet	65 N
Ürün ağırlığı	6.200 g
Ön ünite bağlantısı	geçiş delikli
Bağlantı şekli	geçiş delikli Kanal somunlarıyla
Malzeme, ana plaka	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, çapraz kılavuz	İslah çeliği
Malzeme, yan parçalar	İşlenmiş alüminyum alışımlı