

## Somun MCK-PK-6-KD

Ürün numarası: 533674

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Dişi dış M12x1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 Bar...12 Bar -13.775 000032...174 000032
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için rakor somunlu iç çapı Ø 6 mm olan tırnaklı nipel için
Somun malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, nikel kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu