

Kaplin EAMC-30-32-6-8

Ürün numarası: 533708

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------|----------------|
| Tutucu çapı 1 | 6 mm |
| Tutucu çapı 2 | 8 mm |
| Boyut | 30 |
| Nominal uzunluk | 32 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. devir | 8000 1/min |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Ortam sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti | 5.87 000065 |
| Aktarılabılır tork | 6.5 Nm |
| Ürün ağırlığı | 48 Gram |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |