


# Kör tapa QSC-F-10H

Ürün numarası: 533907

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik  | Değer  |
|--|--|
| Büyükölük  | Standart                                     |
| Operating pressure complete temperature range    | -0,95 ... 16 bar                             |
| Kullanım havası                                  | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama         | Yağlamalı operasyon mümkün                   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK          | 3  |
| Gıda güvenliği                                   | Üretici beyanına göre                        |
| Çevre sıcaklığı                                  | 0 ... 150 °C                                 |
| Müsaade edilebilirlik                            | Germanischer Lloyd                           |
| Ürün ağırlığı                                    | 10,8 g                                       |
| Pnömatik bağlantı 1                              | Otomatik nipel QS-10                         |
| Malzeme hakkında not                             | RoHS'a uygun                                 |
| Gövde için malzeme bilgisi                       | Pirinç<br>Krom ve nikel kaplı                |
| Diş sızdırmazlığı için malzeme bilgisi           | FPM  |
| Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi | FPM  |