


# Otomatik bağlantı rakoru

## QS-F-G1/8-4-I

Ürün numarası: 533927

FESTO

İç i altıgen soketli erkek dış.



## Bilgi sayfası

| Özellik  | Değer  |
|--|--|
| Büyük lük  | Standart                                     |
| Nominal genişlik                                 | 2,6 mm                                       |
| Vıdalı saplamadaki sızdırmazlık tipi             | Sızdırmazlık halkası                         |
| Tasarım yapısı                                   | İtme/çekme prensibi                          |
| Operating pressure complete temperature range    | -0,95 ... 16 bar                             |
| Kullanım havası                                  | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama         | Yağlamalı operasyon mümkün                   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK          | 3  |
| Gıda güvenliği                                   | Üretici beyanına göre                        |
| Çevre sıcaklığı                                  | 0 ... 150 °C                                 |
| Müsaade edilebilirlik                            | Germanischer Lloyd                           |
| Max. Sıkma torku                                 | 10 Nm  |
| Ürün ağırlığı                                    | 8,6 g  |
| Pnömatik bağlantı 1                              | G1/8   |
| Pnömatik bağlantı 2                              | Dış çap 4 mm hortum için                     |
| Malzeme hakkında not                             | RoHS'a uygun                                 |
| Gövde için malzeme bilgisi                       | Pirinç<br>Krom ve nikel kaplı                |
| Dış sızdırmazlığı için malzeme bilgisi           | FPM  |
| Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi | FPM  |