



Hava hazırlama kombinasyonu MSB6N-3/8-FRC3:J7M1

Ürün numarası: 534037

FESTO

Filtre-regülatör-yağlayıcı kombinasyonu, max. çıkış basıncı 7 bar, 5 µm filtre, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, plastik kapak korumalı plastik kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: soldan sağa.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	6
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Anahtarlı döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	1,5 ... 20 bar
Basınç ayar aralığı	0,3 ... 7 bar
Standart nominal debi	4.400 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:-]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.495 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun