

Susturucu UC-M5-50

Ürün numarası: 534217

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	50
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 Bar...10 Bar
Atmosfere karşı akış	350 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basınç seviyesi	60 000007
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Ürün ağırlığı	0.4 Gram
Pnömatik bağlantı	M5
Darbe emici elemanı malzemesi	PE
Vida dişli muylu malzemesi	PE
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu