


Susturucu U-1/8-50

Ürün numarası: 534222

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	50
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 Bar...10 Bar
Atmosfere karşı akış	2000 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basınç seviyesi	74 000007
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Ürün ağırlığı	2.3 Gram
Pnömatik bağlantı	G1/8
Darbe emici elemanı malzemesi	PE
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu