

# Küresel valf

## VAPB-3/4-F-63-F0304-CR

Ürün numarası: 534314

FESTO

korozyona ve aside dayanıklı.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	2- Yollu-küresel vana
Tetikleme şekli	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	Rp3/4
Flans delik şablonu	F03 F04
İç çap	20 mm
Nominal çap DN	20
Proses valfinin nominal basıncı	63
Tetikleme momenti	13 Nm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] Asal gazlar Su Nötr sıvılar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 180 °C
Debi miktarı Kv	46 m <sup>3</sup> /h
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Gövde için malzeme numarası	1.4408
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	FPM PTFE
Malzeme bilgisi, küre	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Bilya için malzeme numarası	1.4401
Mil için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	800 g
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3