


Sinir anahtari ek donanımı

DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

Ürün numarası: 534473

FESTO

VDI/VDE 3845' e göre montaj arabirimli döner tahrik modülleri için.
Döner tahrik DAPS 'lere ve sadece büyüklüğü 4 ile 225 arası olan
DRD/DRE 'lere uygundur.
Büyüklüğü 1 ile 2 arası veya 375 ile 880 arası olan döner tahrik
DRD/DRE 'nin montajı sadece adaptör DAPZ-SBZ-... ile mümkündür .



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Tasarım	Köşeli
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısa devre korumalı	evet
Fieldbus arabirimi	AS-i arabirimi: yassı kablo soketi
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde kapalı kontakt
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Ölçme prensibi	Endüktif
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
İzolasyon gerilimi	50 V
Nominal çalışma gerilimi DC	30 V
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
Fieldbus arabirimine ilişkin not	AS-Interface
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	EPDM
Gövde kapağı için malzeme açıklamaları	PC
Gövde soketi için malzeme açıklamaları	PA
Konsol için malzeme açıklamaları	PA