

Sınır anahtarı montaj parçasıRajakytkınrasia DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

FESTO

Ürün numarası: 534475



Veri sayfası

Özellik	Değer
İzin verilen kablo çapı	7 mm...13 mm
Standarda dayalı	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Tasarım	yuvarlak
Montaj konumu	herhangi bir
Kısa devre dayanımı	saat ayarı
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Ölçüm prensibi	endüktif
Anahtarlama konumu göstergesi	evet
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...30 V
Çalışma geriliminde öz akım tüketimi	0 mA...100 mA
İzolasyon gerilimi	50 V
Maks. çıkış akımı	100 mA
Anahtarlama çıkışı	PNP
Aşırı gerilim direnci	0.5 kV
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP67
Ortam sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Elektrik bağlantısı	Vidalı terminal
Kablo bağlantısı	M20x1,5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde kapağı malzemesi	PC
Gövde taban malzemesi	ABS+PC
Konsol malzemesi	ABS+PC