


Sınır anahtarı ek donanımı DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR

Ürün numarası: 534476
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

VDI/VDE 3845' e göre montaj arabirimli döner tahrik modülleri için.
İmalattan kalkan tip. 2021'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilir kablo çapı	7 ... 13 mm
Standarta dayalı	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Tasarım	Yuvarlak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Kısa devre korumalı	hayır
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde kapalı kontakt
Kutup korumalı	hayır
Ölçme prensibi	Endüktif
Anahtarlama konum göstergesi	evet
İzolasyon gerilimi	25 V
Maks. giriş gücü	34 mW
Maks. giriş gerilimi	16 V
Maks. giriş akımı	25 mA
Nominal çalışma gerilimi DC	8 V
Anahtarlama çıkışı	NAMUR
Aşırı gerilim dayanımı	0,5 kV
Kirlilik sınıfı	3
ATEX kategorisi Gaz	II 2G X
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Bir saatteki arıza olasılığı [1/h].	1,07E-07
PFD (Talep Üzerine Hata Olasılığı)	4,69E-04
Zayıflayan anahtarlama akımı	≤ 1 mA
Zayıflamayan anahtarlama akımı	≥ 3 mA
Elektriksel bağlantı	Vidalı klemens
Kablo bağlantısı	M20x1,5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza kapağı	PC
Malzeme, muhafaza soketi	ABS+PC
Malzeme, konsol	ABS+PC