



Dallanma modülü MS12-FRM

Ürün numarası: 535035

FESTO

Manifold montajı için, G dişli.



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Dağıtım modülü
Çalışma basıncı	0 ... 20 bar
Ana debi yönünde standart nominal debi miktarı 1->2	25.000 ... 42.000 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Pnömatik bağlantı 4	G1
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm