

# Güvenli Yol Verme Valfi MS12N-DL

Ürün numarası: 535038

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Hava tahliye fonksiyonu	kısılabilir
Çalıştırma türü	pnömatik
Montaj konumu	herhangi bir
Manuel kumanda	yok
Tasarım	Piston yuvası
Geri alma türü	mekanik yay
Kontrol türü	doğrudan
Pilot hava beslemesi	dahili
Akış yönü	tersine çevrilemez
Valf fonksiyonu	2/2
Çalışma basıncı	2 Bar...20 Bar
Standart anma debisi	25000 l/min...42000 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:::] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	3600 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu aksesuarlarla
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm