


Checkbox CHB-C-X

Ürün numarası: 536084
Üretimden kalkacak ürün

Kompakt Yapı

İmalattan kalkan tip. 2015'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Max. parça çapı	25 mm
Sayma fonksiyonu	evet
Koruma sınıfı	IP64
Encoder için bağlantı	RS 485 özelliklerine göre
Max. parça uzunluğu	Konveyör hızına ve talep edilen çözüme bağlı
Min. parça çapı	0,5 mm
Min. parça uzunluğu	1 mm
Çıkışlar	Konveyör cihazı kontrolü Konveyör kontrolü / Çalışmaya hazır "Warning" status message Yanlış parça Parça iyi ama yanlış yönlü Parça iyi ve doğru yönlü Hatalı çıkış PLC_Power Sayma seviyesine ulaştı
Girişler	External start Counter Reset Harici hata Camera - Enable Yığılma sensörü 2 Yığılma sensörü 1 Harici sensör External teach-in Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 Tuş kilidi
Her çeşit tip belek için maksimum miktarda oryantasyonlar	8
Type memories lerin max.sayısı	12
Ön seçim miktarı	CheckKon software
Sayma aralığı	1 - 2 Mrd.
Dahili sigorta	8 A sigorta
Elektronik çıkış sınırlandırılması	700 mA
PLC bağlantısındaki max. toplam akım	1 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Yükleme yapılmayan çıkışlardaki akım tüketimi	750 mA
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 15 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Çevre koşulları	Kuru

Özellik	Değer
	Yabancı ışık etkilemelerinden korumak Mümkün olduğunca temiz çevre havası
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Kamera çözünürlüğü	6/100 mm
Aydınlatma süresi	128 ... 1.024 µs
Diagnostik arabirimi	4-pinli M12x1 RS232 arabirimi 115 Kbaud Soket