


Mikro filtre

MS6-LFM-1/2-AUV-DA-Z

Ürün numarası: 536886

FESTO

0.01 µm filtre, metal hazne koruması, tam otomatik su tahliyesi, fark basıncı göstergeli, debi yönü sağdan sola doğru.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	6
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtre derecesi	0,01 µm
Filtrenin verimi	99,9999 %
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	38 cm ³
Kavanoz koruması	Metal kavanoz olarak entegre edilmiş
Fark basınç göstergesi	Optik gösterge
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	900 l/min
Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı	135 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:7:2]
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,01 mg/m ³
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	820 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Filtre için malzeme bilgisi	Boron silikat lifi
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı