


Mikro filtre MS6N-LFM-1/4-AUV-DA

Ürün numarası: 536899

FESTO

0.01 µm filtre, metal hazne koruması, tam otomatik su tahliyesi, fark basıncı göstergeli, debi yönü soldan sağa doğru.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Büyükklük	6
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Filtrasyon derecesi	0,01 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Çıktadaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:7:2]
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	900 l/min
Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı	135 l/min
Filtrenin verimi	99,9999 %
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	38 cm ³
Kavanoz koruması	Metal kavanoz olarak entegre edilmiş
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,01 mg/m ³
Fark basınç göstergesi	Optik gösterge
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Pnömatik bağlantı 1	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/4 NPT
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, filtre	Boron silikat lifi
Malzeme, çanak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ürün ağırlığı	820 g