



# Mikro filtre

## MS6N-LFM-1/4-AUV-DA-Z

Ürün numarası: 536902

FESTO

0.01 µm filter, metal bowl guard, fully automatic condensate drain, with differential pressure indicator, flow direction from right to left.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	6
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtreasyon derecesi	0,01 µm
Filtrenin verimi	99,9999 %
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	38 cm <sup>3</sup>
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Fark basınç göstergesi	Optik gösterge
Giriş basıncı	2 ... 12 bar
Standart nominal debi	380 l/min
Kullanım havası	1 µm filtrelenmiş yağsız hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	1.7.2 DIN ISO 8573-1 e göre
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	820 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/4-18
Pnömatik bağlantı 2	NPT1/4-18
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Filtre için malzeme bilgisi	Boron silikat lifi
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı