



Dağıtıcı modülü MS4-FRM-1/8-I

Ürün numarası: 536965

FESTO

entegre edilmiş kapama fonksiyonu ile, akış yönü soldan sağa.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Dağıtım modülü Çek valf fonksiyonlu
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Ana debi yönünde standart nominal debi miktarı 1->2	1.200 l/min
Üst çıkışında standart nominal debi miktarı	500 l/min
Alt çıkışında standart nominal debi miktarı	500 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	160 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm