



Dallanma modülü MS4N-FRM-1/8-I

Ürün numarası: 536975

FESTO

entegre edilmiş kapama fonksiyonu ile, akış yönü soldan sağa.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım yapısı | Dağıtım modülü Çek valf fonksiyonlu |
| Çalışma basıncı | 0 ... 10 bar |
| Ana debi yönünde standart nominal debi miktarı 1→2 | 1.200 l/min |
| Üst çıkışında standart nominal debi miktarı | 500 l/min |
| Alt çıkışında standart nominal debi miktarı | 500 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 160 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 1/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 3 | 1/4 NPT |
| Pnömatik bağlantı 4 | 1/4 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |