


# Tek yön kısma valfi

## GRLA-1/8-QS-6-RS-MF-D

Ürün numarası: 537072

FESTO

Tırtırlı vida ve kilitleme somunu, yüksek akış.



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Ayarlama elemanı	Tırtırlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir erkek dişli
Kısma yönündeki standart nominal debi	400 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	290 ... 420 l/min
Çalışma basıncı	0,2 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısma yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	600 l/min
Çek valf yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	570 ... 680 l/min
Depolama sıcaklığı	-10 ... 40 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	5 Nm
Ürün ağırlığı	40 g
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, içi boş vida	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Malzeme bilgisi, tırtırlı düğme	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Ayar vidası için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Döner bağlantı için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm