



Hassas filtre

MS4-LFM-1/4-BUV-DA-Z

Ürün numarası: 537212

FESTO

1 µm filter, metal bowl guard, fully automatic condensate drain, with differential pressure indicator, flow direction from right to left.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	4
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtreasyon derecesi	1 µm
Filtrenin verimi	99,99 %
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	25 ml
Kavanoz koruması	Metal kavanoz olarak entegre edilmiş
Fark basınç göstergesi	Optik gösterge
Giriş basıncı	2 ... 12 bar
Standart nominal debi	180 l/min
Kullanım havası	5 µm filtrelenmiş yağsız hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıktıdaki havanın temizlik sınıfı	2.7.3 DIN ISO 8573-1 e göre
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,5 mg/m ³
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	350 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Filtre için malzeme bilgisi	Boron silikat lifi
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm İşlenmiş alüminyum alışımlı
Pencere camı malzeme bilgisi	PA