



Şartlandırıcı FRC-1/4-DB-7-5M-MINI

Ürün numarası: 537658
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Filtre/basınç regülatör valf/yağlama kombinasyonu, maksimum çıkış basıncı 7 bar, 5 µm filtre. Manometreli ve direkt kontrol edilen basınç regülasyon valfli.

İmalattan kalkan tip. 2027'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	Mini
En	88 mm
Seri	DB
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Filtre-Regülatör-Yağlayıcı
Filttrasyon derecesi	5 µm
Ayar fonksiyonu	Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Basınç göstergesi	Manometreli
Mpa işletim basıncı	0,15 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 7 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,5 bar
Standart nominal debi	>= 550 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:-] Asal gazlar
Onaylı yağlar	1 litrelik kaplarda Festo özel yağı Sipariş tanımı: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Viskozite aralığı 40°C'de 32mm ² /s ISO sınıfı VG 32 - ISO 3448
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:-] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Yağ viskozitesi	ISO VG 32
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	300 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme geçiş delikli Montaj köşebentli Seçenekler:
Manometre bağlantısı	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/4

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, döner düğme	POM
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, çanak	PC