


# Valf adası VTUB

Ürün numarası: 537662

FESTO

VTUB valf adası.



## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu 3/2 açık tek durumlu 4/2 iki durumlu 4/2 tek durumlu
Valf ölçüsü	20 mm
Maks. standart nominal debi miktarı	20 mm'de 1000 l/dk
Standart nominal debi	200 ... 1.000 l/min
Çalışma basıncı	-0,9 ... 8 bar
Elektriksel bağlantı	Tekli bağlantı Multipin
Valf yerlerinin max. sayısı	16
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Koruma sınıfı	IP65
Nominal genişlik	7 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Tetikleme şekli	elektriksel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Valf adası tipi	24
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Kumanda şekli	Pilotlu
Pilot basıncı beslemesi	harici dahili
Akış yönü	tek yönlü
Valf adası yapısı	Sabit mandal
Sinyal durum göstergesi	LED
Pilot basıncı	2 ... 8 bar
Vakumda kullanılabilir	evet
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Pilot egzost bağlantısı 82	kanalsız
Pilot egzost bağlantısı 84	kanalsız
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	FPM HNBR NBR