


# Verici SOEG-S-M18-S-L

Ürün numarası: 537703

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                              | Değer                                     |
|--------------------------------------|---|
| Tasarım                              | yuvarlak                                  |
| Karşılık geldiği norm                | EN 60947-5-2                              |
| Ruhsat                               | RCM işareti<br>c UL us - Listelenmiş (OL) |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)    | AB EMC direktifine göre                   |
| Ölçme büyüklüğü                      | Pozisyon                                  |
| Ölçüm prensibi                       | optoelektronik                            |
| Ölçüm metodu                         | Tek yönlü ışık bariyeri<br>Verici         |
| Işık türü                            | kırmızı                                   |
| Menzil                               | 20000 mm                                  |
| Ortam sıcaklığı                      | -25 °C...55 °C                            |
| Kısa devre dayanımı                  | saat ayarı                                |
| Çalışma gerilimi aralığı DC          | 10 V...36 V                               |
| Artakalan dalgalanma                 | % 20                                      |
| Boşta çalışma akımı                  | 15 mA                                     |
| Ters polarite koruması               | tüm elektrik bağlantıları için            |
| Elektrik bağlantısı                  | 3 kutuplu<br>M12x1<br>Soket               |
| Boyut                                | M18x1                                     |
| Montaj türü                          | kilit somunu ile                          |
| Sıkma torku                          | 20 Nm                                     |
| Ürün ağırlığı                        | 40 Gram                                   |
| Gövde malzemesi                      | Pirinç<br>krom kaplama                    |
| Somun malzemesi                      | Pirinç<br>krom kaplama                    |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...55 °C                             |
| Koruma türü                          | IP65<br>IP67                              |
| Korozyon direnci sınıfı KBK          | 1 - korozyona düşük maruziyet             |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364-B2-L                            |