



Reflektörlü fotosel SOEG-RTH-M18-NS-K-2L

Ürün numarası: 537705

FESTO

Arka yüzey aydınlatmalı, döner yapı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Yuvarlak
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Ölçme değeri	Konum
Ölçme prensibi	Optoelectronic
Ölçme metodu	Arka yüzey aydınlatma ile yansıma ışığı algılayıcısı
Işık tipi	kırmızı
Kapsam	10 ... 120 mm
Çevre sıcaklığı	-25 ... 55 °C
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Işıklı anahtarlama
Max. Anahtarlama frekansı	500 Hz
Max. Çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşmesi	≤ 2 V
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 36 V
Geriya kalan dalgalanma	20 %
Boşta çalışma akımı	25 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	3-damarlı Kablo
Kablo uzunluğu	2,5 m
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Büyükklük	M18x1
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Sıkma torku	20 Nm
Ürün ağırlığı	121 g
Malzeme, muhafaza	Pirinç Krom kaplı
Malzeme, rakor somunu	Pirinç Krom kaplı
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Fonksiyon rezerve göstergesi	Yeşil LED
Ayarlama seçenekleri	Potansiyometre
Ayarlama aralığı alt sınırı	10 mm
Ayarlama aralığının üst sınırı	120 mm
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 55 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L