


Baęlantı plakası VMPA2-IC-AP-1

Ürün numarası: 537981

FESTO

dahili pilot hava beslemeli MPA2 valfi için.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
En	30,5 mm
Uzunluk	107,3 mm
Valf dilimi genişlięi	21 mm
Mpa işletim basıncı	0,3 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	3 ... 8 bar
Pilot basıncı MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
KC işareti	KC-EMV
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün aęırlığı	233 g
Elektriksel baęlantı	M8 Erkek soket
Baęlantı pleytin baęlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik baęlantı 1	G1/8
Pnömatik baęlantı 2	G1/8
Pnömatik baęlantı 3	G1/8
Pnömatik baęlantı 4	G1/8
Pnömatik baęlantı 5	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	Alüminyum pres döküm