



# El kumandali valf

## VHER-BH-M04E-G12-LD

Ürün numarası: 538204

FESTO

Plastik versiyonda kol kumandasının konum algılaması, 4/3-yollu valf fonksiyonu normalde egsoz, 3 kol ayarında kilitlenebilir, çıkış yönü yana doğru.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	4/3 egsoz
Tetikleme şekli	manuel
Standart nominal debi	3.500 l/min
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Döner sürgü valfi
Nominal genişlik	12 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabılır
Tetikleme güvenliği	Aksesuarlı, kilitlenebilir
Sızdırmazlık prensibi	Sert
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	çift yönlü
Çakışmasız	evet
Anahtarlama konum göstergesi	Aksesuarlı
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Tetikleme momentı	5 Nm
Ürün ağırlığı	900 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: Ön panel montajı geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Pnömatik bağlantı 4	G1/2
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez LABS içeren malzemeler mevcut
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm