


Baęlantı kablosu NEBV-S1G25-K-5-N-LE15

Ürün numarası: 538223

FESTO

VTUB valf adasına multipin soket baęlantı için, Sub-D soket, 15-pin.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Baęlantı şekli	4-40 UNC-2B
Ürün aęırlığı	670 g
Elektriksel baęlantı 1	Fiş sub-D, 25-pin
Elektriksel baęlantı 2	Açık uç, 15 kablo
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Kablo uzunluęu	5 m
Kablo özellięi	Standart
Min. Kablo bükme radyusu	90 mm
Kablo çapı	9 mm
Kablo yapısı	15x0,34
Koruma sınıfı	IP65 IP67 monte edilmiş durumda
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, rakor somunu	PA
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-O