


Bağlantı kablosu

NEBV-S1G25-K-10-N-LE15

Ürün numarası: 538224

FESTO

VTUB valf adasına multipin soket bağlantı için, Sub-D soket, 15-pin.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	4-40 UNC-2B
Ürün ağırlığı	1.270 g
Elektriksel bağlantı 1	Fiş sub-D, 25-pin
Elektriksel bağlantı 2	Açık uç, 15 kablo
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özelliği	Standart
Min. Kablo bükme radyusu	90 mm
Kablo çapı	9 mm
Kablo yapısı	15x0,34
Koruma sınıfı	IP65 IP67 monte edilmiş durumda
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, rakor somunu	PA
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-O