

susturucu uzantısı UOMS-1/4

Ürün numarası: 538436

FESTO

Gürültü seviyesini daha da azaltmak için, maks. dört susturucu eleman üst üste monte edilebilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık elemanı olmadan
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Tasarım yapısı	Açık susturucu
Çalışma basıncı, vakum jeneratörü	0 ... 8 bar
Vakum jeneratörü çalışma basıncı	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Bağlantı şekli	Detentli
Ürün ağırlığı	8,6 g
Malzeme, susturucu parçası	PU köpük
Malzeme, vida dişli tapa	POM
Malzeme, muhafaza	POM
Malzeme, iç boru	İşlenmiş alüminyum alışımlı