


Silindirsiz yatak ekseni FDG-40- -ZR-RF

Ürün numarası: 538792

FESTO



Temsilî örnek



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Büyüklik	40
Strok	1 ... 5.000 mm
Strok rezervesi	136 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yatak	Makara kılavuzu
Tasarım yapısı	Yatak
Max. ivmelenme	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Max. Hız	$\leq 10 \text{ m/s}$
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
2. derece atalet momenti bölgesi Ix	2.479E+03 mm ⁴
2. derece atalet momenti bölgesi Iy	946,3E+03 mm ⁴
Max. Kuvvet Fy	300 N
Max. kuvvet Fz	300 N
Max. tork Mx	18 Nm
Yer değiştirme kuvveti	5 ... 35 N
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	59,1 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, kılavuz rayı	Çelik
Malzeme, kılavuz elemanı	Çelik
Malzeme, muhafaza	Alüminyum eloksal kaplama