

# Döner dağıtıcı GF-1/8-2

Ürün numarası: 539287

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	6 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032
Standart anma debisi 1.1-2.1	720 l/min
Standart anma debisi 1.2-2.2	1050 l/min
Maks. devir	300 1/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Su ile işletimde 5 µm filtre kullanın Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu